

**Mitutoyo****Innermikrometer Holtest för bottenhålmätning, mätområde: 75-88mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429005 75-88
GTIN	4946368517261
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

Utförande för bottenhål. **Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd.**

**Specialtillbehör:**

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mät djup med förlängning	255 mm
mått a	0,3 mm
standardmät djup	105 mm
totallängd	156 mm
Mättrummans $\emptyset$	23 mm
mätområde	75 - 88 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85