

Mitutoyo**Digital innermikrometer, mätområde: 40-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429110 40-50
GTIN	4946368563015
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.

"Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag.

Låg strömförbrukning. Med laddningskontroll och felindikering.

Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

OBS!:

Kan levereras med mätområde upp till 300 mmpå begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	40 - 50 mm
mätdjup med förlängning	252 mm
standardmätdjup	102 mm
mått a	0,3 mm

felgräns	0,003 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 42 mm	484030 42
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 44 mm	484030 44
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 46 mm	484030 46
Sändare Typ S16E	498966 S16E
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150