

**Mitutoyo****Innermikrometersats Holtest, mätområde: 100-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

**leveransinnehåll:**

Innermikrometrar nr 429000. Kontrollringar liknande nr 484030, förlängning 150 mm nr 429010.

**Teknisk beskrivning**

inställningsring-Ø	125 / 175 mm
mätområde	100 - 200 mm
antal mikrometrar	4
felgräns	0,01 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

**Tjänster**

020550 100-200

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 100-200 mm

## Tillbehör

Innermikrometer Holtest mätområde 100-125 mm	429000 100-125
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 180 mm	484030 180
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 140 mm	484030 140
Innermikrometer Holtest mätområde 125-150 mm	429000 125-150
Innermikrometer Holtest mätområde 150-175 mm	429000 150-175
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 110 mm	484030 110
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Innermikrometer Holtest mätområde 175-200 mm	429000 175-200