

**Mitutoyo****Digital innermikrometer, mätområde: 8-10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429110 8-10
GTIN	4946368562964
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

**Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.**

"Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag.

Låg strömförbrukning. Med laddningskontroll och felindikering.

**Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.**

**Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497445, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**OBS!:**

Kan levereras med mätområde upp till 300 mmpå begäran.

**Teknisk beskrivning**

mått a	2 mm
mät djup med förlängning	145 mm
mätområde	8 - 10 mm
standardmät djup	45 mm

felgräns	0,002 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20

## Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Sändare Typ S16E	498966 S16E
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Förlängare för innermikrometer Typ 1/100	429010 1/100
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2