

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest för bottenhålmätning, mätområde: 87-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

Utförande för bottenhål. **Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd.**

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	255 mm
Mättrummans \emptyset	23 mm
standardmät djup	105 mm
totallängd	156 mm
mått a	0,3 mm
mätområde	87 - 100 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95