

## Mitutoyo

### Digital trepunkts invändigt precisionsmätur, sats, mätområde: 50-100mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

**3-punkts innersnabbmätare** Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**.

##### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

##### Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

##### leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429250, kontrollringar.

#### Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
--------------------------	---

antal mät huvuden	4
mätområde	50 - 100 mm
inställningsring-Ø	62 / 87 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,001 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Tillbehör

Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95

Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1