

**Mitutoyo****Innermikrometersats Holtest för bottenhålmätning, mätområde: 12-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

Utförande för bottenhål. **Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd. leveransinnehåll:**

Innermikrometrar nr 429005. Kontrollringar liknande nr 484030, förlängning 150 mm nr 429010.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	12 - 20 mm
antal mikrometrar	2
inställningsring-Ø	16 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

**Tjänster**

020550 12-20

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 12-20 mm

### Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell  $\varnothing$  18 mm

484030 18

Innermikrometer Holtestför bottenhålmätning  
mätområde 16-20 mm

429005 16-20

Innermikrometer Holtestför bottenhålmätning  
mätområde 12-16 mm

429005 12-16

Förlängare för innermikrometer Typ 2/150

429010 2/150

InställningsringDIN 2250 C Nominell  $\varnothing$  15 mm

484030 15