




## Rostfritt stålmaßtband i ram, bandlängd: 20m



### Beställningsdata

Ordernummer	464850 20
GTIN	4007368110170
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kapsel:** Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

**Ram:** Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

**Band:** Patenterad bandstart, **Flextop-beslag**. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.

**Rostfritt stålmaßtband** av härdat kromnickelstål, transparent brännlackerat. Tryckt skala med lättavlästa siffror och delningar. God brottsäkerhet och flexibilitet. Med cm-gradering (första 20 cm med mm-gradering).

Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

#### OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

ramens bredd	120 mm
totallängd	280 mm
bandbredd	13 mm
skalans nolläge, typ	A
bandlängd	20 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

### Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 50 m	026240 50
--	-----------