

Mitutoyo**Innermikrometersats Holtest för bottenhålmätning, mätområde: 20-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

Utförande för bottenhål. **Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd.**

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 429005. Kontrollringar liknande nr 484030, förlängning 150 mm nr 429010.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	25 / 40 mm
mätområde	20 - 50 mm
antal mikrometrar	4
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tillbehör

Innermikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 20-25 mm	429005 20-25
Innermikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 30-40 mm	429005 30-40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
Innermikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 25-30 mm	429005 25-30
Innermikrometer Holtestför bottenhålmätning mätområde 40-50 mm	429005 40-50
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22