

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest för bottenhålmätning, mätområde: 12-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

Utförande för bottenhål. **Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd.**

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mätområde	12 - 16 mm
standardmät djup	80 mm
Mättrummans Ø	23 mm
totallängd	127 mm
mått a	0,3 mm
mät djup med förlängning	230 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 13 mm	484030 13
Förlängare för innermikrometer Typ 2/150	429010 2/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16