



Laseravståndsmätare, räckvidd: 60m



Beställningsdata

Ordernummer	465540 60
GTIN	4045197838728
Artikelklass	42I

Beskrivning

Utförande:

Kostnadseffektiv laseravståndsmätare för snabbt och enkelt genomförande av standardmätningar. Ergonomiskt format tvåkomponentshus. Soft-Touch-knappsats med självförklarande symboler. LCD-display med inkopplingsbar bakgrundsbelysning. Grafiska symboler på displayen stöder användaren under mätningen. Laserklass 2.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Noggrannhet:

Avvikelse $\pm 1,5$ mm på en 10 m mätsträcka vid optimala förhållanden.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st batterier nr 081551 LR3, bältesväska och handrem.

Teknisk beskrivning

Mätnoggrannhet	$\pm 1,5$ mm
indirekt mätning (Pythagoras)	ja

höjd	28 mm
dynamisk mätning	ja
addition/subtraktion	ja
minimal-/maximalmätning	ja
vikt	100 g
akustisk mätkonfirmation	ja
räckvidd	60 m
batteriets livslängd (mätningar)	4000
IP-skyddsklass	IP 54
mätvärdesminne	20
Längd	110 mm
avstängningsautomatik	3 min
strömförsörjning	2x 081551 LR3
yt- och volymberäkning	ja
Bredd	46 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Avståndsmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------