



Laseravståndsmätare, räckvidd: 110m



Beställningsdata

Ordernummer	465540 110
GTIN	4045197838735
Artikelklass	42I

Beskrivning

Utförande:

Kostnadseffektiv laseravståndsmätare för snabbt och enkelt genomförande av standardmätningar. Ergonomiskt format tvåkomponentshus. Soft-Touch-knappsats med självförklarande symboler. LCD-display med inkopplingsbar bakgrundsbelysning. Grafiska symboler på displayen stöder användaren under mätningen. Laserklass 2.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Noggrannhet:

Avvikelse $\pm 1,5$ mm på en 10 m mätsträcka vid optimala förhållanden.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st batterier nr 081551 LR3, bältesväska och handrem.

Teknisk beskrivning

addition/subtraktion	ja
Mätnoggrannhet	$\pm 1,5$ mm

akustisk mätbekräftelse	ja
IP-skyddsklass	IP 54
dynamisk mätning	ja
minimal-/maximalmätning	ja
vikt	100 g
avstängningsautomatik	3 min
batteriets livslängd (mätningar)	4000
indirekt mätning (Pythagoras)	ja
mätvärdesminne	20
yt- och volymberäkning	ja
räckvidd	110 m
höjd	28 mm
Längd	110 mm
Bredd	46 mm
strömförsörjning	2× 081551 LR3
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Avståndsmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------