

Mitutoyo**Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur, mätområde: 50-63mm**

Beställningsdata

Ordernummer	429250 50-63
GTIN	4946368636597
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**. Mätytor av titanbelagt härdat stål.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering noggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Reservdel:

Reservknivhuvud nr 429252.

Teknisk beskrivning

mått a	0,3 mm
avläsning	0,001 mm
mät djup med förlängning	225 mm
mätområde	50 - 63 mm
standardmät djup	75 mm
felgräns	0,006 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 100 mm	022500 100

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357

Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Sändare Typ S1	498966 S1
Reservmät huvud mätområde 50-63 mm	429252 50-63