



Multimeter, instrumenttyp: 960



Beställningsdata

Ordernummer	473320 960
GTIN	4045197838759
Artikelklass	42I

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformad tvåkomponenthölje med gummimantel. Stor och lättavläst digital display med inkopplingsbar bakgrundsbelysning. Auto Ranging mätinstrument. Alla apparater har mätspets hållare på baksidan för enhandsmanövrering, med uppställningsbygel.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument med omfångsrika funktioner.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier (storlek 960 2 st, storlek 9917 1 st), mätledningar nr 473328 storlek 2.

Teknisk beskrivning

frekvens	0,01 Hz – 10 kHz
likspänning DC	0,1 mV – 600 V

display med bakgrundsbelysning.	ja
datalagringsknapp	ja
växelspänning AC	1 mV – 600 V
överspänningskategori	CAT III 600 V CAT II 1000 V
resistans	0,1 Ω – 40 M Ω
mätmetod	TRUE RMS (AC)
grundnoggrannhet	1 %
akustiskt kontinuitetstest	ja
automatisk avstängning	ja
IP-skyddsklass	IP 67
Kalibrering	I3
diodtestning	ja
kapacitet	0,01 pF – 4000 μ F
visningsområde	4000
mätpunktsbelysning	ja
växelström AC	0,1 μ A – 10 A
likström DC	0,1 μ A – 10 A
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridriven
strömförsörjning	2x nr 081556 storlek LR3
Produktslag	Multimeter

Tjänster

Kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tillbehör

Mätledning Mätspets- \varnothing 2 mm	473328 2
---	----------

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3