

Mitutoyo**Digital innermikrometersats, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.

Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429110, inställningsringar.

Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	1
inställningsring-Ø	87 mm
antal mikrometrar	2
mätområde	75 - 100 mm
IP-skyddsklass	IP 65

Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 75-100 mm	020550 75-100
--	---------------

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497445 D2
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Anslutningskabel med dataknapp Typ D1	497445 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357