



Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	290084 25
GTIN	4030741324468
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

Skaftovkant = centrumhöjd

Teknisk beskrivning

skaft höjd	20 mm
Arbetsområde	8 - 200 mm
för lettringshål- \varnothing d_2	6 mm
för lettringsbredd b	8 mm
skaftbredd	25 mm
för lettrings- \varnothing d_1	20 mm
för lettringssänknings- \varnothing d_3	13 mm

Flänsbult	299925 2
Tryckbricka	299927 2
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RAA 1×AA
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Flänsbult Typ 2	299925 2
Tryckbricka Typ 2	299927 2