



## Lettringsverktyg Höger, Skaftmått: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290094 12
GTIN	4030741478673
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigerig.

HM-axel för ökad slittålighet.

### Teknisk beskrivning

Arbetsområde	0 - 15 mm
skaftbredd	12 mm
för lettringshål- $\varnothing$ $d_2$	6 mm
för lettrings- $\varnothing$ $d_1$	15 mm
för lettringsbredd b	6 mm
skaft höjd	12 mm
för lettringssänknings- $\varnothing$ $d_3$	11 mm

Flänsbult	299925 1
Tryckbricka	299927 1
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RAA 2×AA
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Tryckbricka Typ 2	299927 2
Flänsbult Typ 2	299925 2