

Mitutoyo**Digital innermikrometer, mätområde: 87-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429110 87-100
GTIN	2050001062215
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:****Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.**

"Function Lock" förhindrar att nollpunkten ställs om av misstag.

Låg strömförbrukning. Med laddningskontroll och felindikering.

Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.**Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.****Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

OBS!:

Kan levereras med mätområde upp till 300 mmpå begäran.

Teknisk beskrivning

mått a	0,3 mm
mätområde	87 - 100 mm
standardmät djup	102 mm
mät djup med förlängning	252 mm

felgräns	0,003 mm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100 mm	022500 100

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90