



Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	290098 20
GTIN	4030741458736
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Arbetsområdet kan utvidgas genom att lettringshållaren vrids.

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

Teknisk beskrivning

Arbetsområde	3,5 - 65 mm
för lettringsbredd b	8 mm
skaftbredd	20 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	6 mm
skaft höjd	20 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	20 mm

för lettringssänkings- \varnothing d ₃	13 mm
Flänsbult	299925 2
Tryckbricka	299927 2
för lettrad profil	RAA 2×AA
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Flänsbult Typ 2	299925 2
Tryckbricka Typ 2	299927 2