



## Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290098 25
GTIN	4030741471674
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetsområdet kan utvidgas genom att lettringshållaren vrids.

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

**Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.**

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

### Teknisk beskrivning

för lettringsbredd b	8 mm
skaft höjd	20 mm
för lettringshål- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	6 mm
skaftbredd	25 mm
för lettrings- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20 mm
Arbetsområde	3,5 - 65 mm

för lettringssänkings- $\varnothing$ d <sub>3</sub>	13 mm
Flänsbult	299925 2
Tryckbricka	299927 2
för lettrad profil	RAA 2×AA
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Tryckbricka Typ 2	299927 2
Flänsbult Typ 2	299925 2