

**Lettringstrissa PM, AA, Lettrings-Ø d₁ × lettringsbredd b / tanddelning:
15X6/0,8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 290150 15X6/0,8 |
| GTIN | 4030741238468 |
| Artikelklass | 29I |

Beskrivning**Utförande:**

Med 45°-fasning.

Av slitstark pulvermetall (PM).

OBS!:

Ytterligare storlekar och profiler på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Lettrings-Ø d ₁ | 15 mm |
| Lettringsbredd b | 6 mm |
| Lettringshål-Ø d ₂ | 6 mm |
| Tanddelning | 0,8 |
| Lettringssänknings-Ø d ₃ | 11 mm |
| Lettrat utförande | AA |

Produktslag

Lettringsverktyg

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig | 70 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 35 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 45 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 25 m/min | M |
| CuZn | lämplig | 65 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |