



Lettringstrissa PM, AA, Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 15X6/1,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	290150 15X6/1,2
GTIN	4030741265372
Artikelklass	29I

Beskrivning

Utförande:

Med 45°-fasning.

Av slitstark pulvermetall (PM).

OBS!:

Ytterligare storlekar och profiler på begäran.

Teknisk beskrivning

Tanddelning	1,2
Lettrings-Ø d ₁	15 mm
Lettringsbredd b	6 mm
Lettringshål-Ø d ₂	6 mm
Lettringssänkings-Ø d ₃	11 mm
Lettrat utförande	AA

Produktslag

Lettringsverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	M
CuZn	lämplig	65 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		