

**Mitutoyo****Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur, mätområde: 75-88mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 429250 75-88  |
| GTIN         | 4946368636610 |
| Artikelklass | 44A           |

## Beskrivning

### Utförande:

**3-punkts innersnabbmätare** Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**. Mätytor av titanbelagt härdat stål.

### Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

### Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

### Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

### Reservdel:

Reservknivhuvud nr 429252.

## Teknisk beskrivning

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| standardmät djup                             | 75 mm                                |
| mått a                                       | 0,3 mm                               |
| mät djup med förlängning                     | 225 mm                               |
| avläsning                                    | 0,001 mm                             |
| mät område                                   | 75 - 88 mm                           |
| felgräns                                     | 0,006 mm                             |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357                           |
| Antal ingående batterier                     | 1                                    |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen                       |
| Norm   | Verkstadsnorm                        |
| datautgång                                   | Digimatic-gränssnitt                 |
| Mätvärdesminne                               | engångsinställning av nolläge        |
| Mätteknik                                    | digital                              |
| Provningsprotokoll                           | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning                                  | Stabil box                           |
| Kalibrering                                  | B6                                   |
| Produktslag                                  | 3-punkts invändigt mätinstrument     |

## Tjänster

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mät område 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmät område 100 mm       | 022500 100 |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Anslutningskabel Typ USB2                       | 497080 USB2 |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975      |

|   |              |
|---|--------------|
| Anslutningskabel Typ D1                       | 497080 D1    |
| Förlängare för innermikrometer Typ 4/150      | 429010 4/150 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm   | 484030 80    |
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ     | 498965       |
| Sändare Typ S1                                | 498966 S1    |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357 | 081560 357   |
| Anslutningskabel Typ D2                       | 497080 D2    |
| Reservmät huvud mätområde 75-88 mm            | 429252 75-88 |