



## Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	362100 125
GTIN	2050001077479
Artikelklass	35G

### Beskrivning

#### Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

#### leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

#### OBS!:

Andra passpårklackar, se nr 362160.

### Teknisk beskrivning

vikt	17 kg
grundhållarhöjd G	40 mm
spännvidd b	150 mm
färgkod för passande tillbehör	Gerardi 125
tvärgående passpår n	16 mm
Backbredd A	125 mm

backhöjd C	40 mm
längsgående passpår l	16 mm
totallängd L	345 mm
maximal spännkraft vid 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Prismatisk back (styck) För backbredd 125 mm	362125 125
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Modulärt element fast (styck) För backbredd 125 mm	362150 125
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 125 mm	362147 125
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 125 mm	362146 125
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 125 mm	362148 125
Spännelement komplett (styck) För backbredd 125 mm	362144 125
Rörlig back (styck) För backbredd 125 mm	362143 125
Spännkonsoler, par För backbredd 125 mm	362120 125
Modulärt element rörligt (styck) För backbredd 125 mm	362145 125