

**Garant****Skjutmått, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 410100 200    |
| GTIN         | 4045197598585 |
| Artikelklass | 40Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

•Ergonomiskt optimerat skjutmått.

Finläppade mätytor. Bättre avläsning tack vare färgmärkt skala.

**Specialtillbehör:**

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Kalibrering              | A1         |
| avläsning                | 0,05 mm    |
| mätområde                | 0 - 200 mm |
| förpackning              | Etui       |
| skänkellängd             | 50 mm      |
| gradering                | 1/20 mm    |
| gradering                | 1/128 tum  |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum   |
| Norm                     | ISO 13385  |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Djupmått           | med hörn 3,7 × 1,3   |
| Djupmått finns     | ja                   |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm             |
| Låsning            | Låsskruv upptill     |
| Mätteknik          | analog               |
| Material           | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar         | Härdad               |
| Produktslag        | Universalskjutmått   |

### Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm        | 021000 200 |
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |