



Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 150/2mm



Beställningsdata

Ordernummer	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Artikelklass	35G

Beskrivning

Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

OBS!:

Andra passspårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

totallängd L	420 mm
längsgående passpår l	16 mm
vikt	35,5 kg
backhöjd C	50 mm
färgkod för passande tillbehör	Gerardi 150
grundhållarhöjd G	50 mm

tvärgående passpår n	16 mm
Backbredd A	150 mm
spännvidd b	200 mm
maximal spännkraft vid 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 150 mm	362146 150
Spännkonsoler, par För backbredd 150 mm	362120 150
Spännelement komplett (styck) För backbredd 150 mm	362144 150
Modulärt element rörligt (styck) För backbredd 150 mm	362145 150
Vinklad överback (styck) För backbredd 150 mm	362130 150
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 150 mm	362148 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Prismatisk back (styck) För backbredd 150 mm	362125 150
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 150 mm	362147 150
Rörlig back (styck) För backbredd 150 mm	362143 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16
Prismatisk överback (styck) För backbredd 150 mm	362135 150
Rörlig mellanback (styck) För backbredd 150 mm	362142 150
Modulärt element fast (styck) För backbredd 150 mm	362150 150