



Högtrycksskruvstycke, backbredd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	362010 125
GTIN	4045197233837
Artikelklass	32F

Beskrivning

Utförande:

- Stomme och rörlig back av segjärn GGG 60, härdade och slipade styrskenor.
- Mekaniskt-hydrauliskt fungerande kraftförstärkare med exakt förvalbar spännkraft.
- Underhållsfri och helkapslad högtrycksspindel.
- Tillverkas som standard med härdade och slipade släta spännbackar.
- Underdel med längd- och tvärspar som möjliggör en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.

Användningsdata:

- För en vibrationsfri och helt säker uppspänning vid mycket stora skär- och matningskrafter.
- Snäva tillverknings toleranser gör att flera skruvstycken kan byggas samman efter varandra.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par härdade spännbackar, vev.

Specialtillbehör:

- Uppriktnings- och fixeringsatts se nr 360530. Tillbehör se nr 362015 – 362025.
- Fler backar, se nr 362400 – 362620.

OBS!:

Vid montering av backar i tillbehörssortimentet måste standardbackarna demonteras.
Vid användning av backar nr 362400 – 362620 måste standardadapterbackarna demonteras.
Därefter kan adapterbackarna nr 362400 - 362620 monteras vid det centriska M10-hålet.

Teknisk beskrivning

Spännvidd b I	0 - 105 mm
---------------	------------

L ₂	80 mm
backbredd	125 mm
Spännkraft	40 kN
Spännvidd b utvidgad	255 mm
grundstomhöjd c	107 mm
Gångstorlek d ₁	M12
färgkod för passande tillbehör	HD-HOLEX
Spännvidd b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Monteringshöjd G +0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
vikt	25 kg
grundhållarlängd a	425 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Spännbackspår med längs- och tvärrillor För backbredd 125 mm	362400 125
Grundbackpar, mjuka För backbredd 125 mm	362520 125
Nedåtdragande backpar För backbredd 125 mm	362460 125
Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta För backbredd 125 mm	362560 125
Svarvskär För backbredd 125 mm	362015 125
Fjäderbladsbackar, par För backbredd 125 mm	362600 125
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 125/160 mm	360750 125/160
Reserv- fjäderblad, par För backbredd 125 mm	362620 125
Prismatiskt backpar För backbredd 125 mm	362500 125
Spännbackspår, släta För backbredd 125 mm	362420 125

Sväng För backbredd 125/160 mm	360810 125/160
Back med vtrappadanliggningsyta För backbredd 125 mm	362030 125
Inställbart materialstopp För backbredd 125 mm	362020 125