

Mahr**Skjutmått Nonie 1/50, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410251 150
GTIN	4059192001582
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Finläppade mätytor.

Utan tumindelning.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

förpackning	Etui
mätområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
avläsning	0,02 mm
skänkellängd	40 mm
gradering	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	plan
Djupmått finns	ja

Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
-------------------------------------	--------