



Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 150/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Artikelklass	35G

Beskrivning

Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

OBS!:

Andra passpårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

färgkod för passande tillbehör	Gerardi 150
tvärgående passpår n	16 mm
grundhållarhöjd G	50 mm
spännvidd b	300 mm
backhöjd C	50 mm
Backbredd A	150 mm

vikt	40 kg
totallängd L	520 mm
längsgående passpår l	16 mm
maximal spännkraft vid 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Produktslag	Maskinskruvstykke

Tillbehör

Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Vinklad överback (styck) För backbredd 150 mm	362130 150
Prismatisk back (styck) För backbredd 150 mm	362125 150
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 150 mm	362146 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 150 mm	362147 150
Rörlig mellanback (styck) För backbredd 150 mm	362142 150
Spännelement komplett (styck) För backbredd 150 mm	362144 150
Prismatisk överback (styck) För backbredd 150 mm	362135 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Modulärt element rörligt (styck) För backbredd 150 mm	362145 150
Modulärt element fast (styck) För backbredd 150 mm	362150 150
Spännkonsoler, par För backbredd 150 mm	362120 150
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 150 mm	362148 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Rörlig back (styck) För backbredd 150 mm	362143 150
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16