



Högtrycksskruvstycke, backbredd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	362010 160
GTIN	4045197233844
Artikelklass	32F

Beskrivning

Utförande:

- Stomme och rörlig back av segjärn GGG 60, härdade och slipade styrskenor.
- Mekaniskt-hydrauliskt fungerande kraftförstärkare med exakt förvalbar spännkraft.
- Underhållsfri och helkapslad högtrycksspindel.
- Tillverkas som standard med härdade och slipade släta spännbackar.
- Underdel med längd- och tvärspar som möjliggör en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.

Användningsdata:

- För en vibrationsfri och helt säker uppspänning vid mycket stora skär- och matningskrafter.
- Snäva tillverknings toleranser gör att flera skruvstycken kan byggas samman efter varandra.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par härdade spännbackar, vev.

Specialtillbehör:

- Uppriktnings- och fixeringsatts se nr 360530. Tillbehör se nr 362015 – 362025.
- Fler backar, se nr 362400 – 362620.

OBS!:

Vid montering av backar i tillbehörssortimentet måste standardbackarna demonteras.
Vid användning av backar nr 362400 – 362620 måste standardadapterbackarna demonteras.
Därefter kan adapterbackarna nr 362400 - 362620 monteras vid det centriska M10-hålet.

Teknisk beskrivning

Monteringshöjd G +0,02	80 mm
------------------------	-------

Spännkraft	50 kN
L ₃	95 mm
vikt	50 kg
Spännvidd b utvidgad	365 mm
L ₂	90 mm
grundstomhöjd c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
färgkod för passande tillbehör	HD-HOLEX
Gängstorlek d ₁	M16
backbredd	160 mm
Spännvidd b I	0 - 155 mm
Spännvidd b II	150 - 305 mm
grundhållarlängd a	570 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Sväng För backbredd 125/160 mm	360810 125/160
Spännbackspar, släta För backbredd 160 mm	362420 160
Nedåtdragande backpar För backbredd 160 mm	362460 160
Prismatiskt backpar För backbredd 160 mm	362500 160
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 125/160 mm	360750 125/160
Grundbackpar, mjuka För backbredd 160 mm	362520 160
Reserv- fjäderblad, par För backbredd 160 mm	362620 160
Fjäderbladsbackar, par För backbredd 160 mm	362600 160
Spännbackspar med längs- och tvärrillor För backbredd 160 mm	362400 160
Svarvskär För backbredd 160 mm	362015 160