



Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 200/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Artikelklass	35G

Beskrivning

Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

OBS!:

Andra passpårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

längsgående passpår l	16 mm
grundhållarhöjd G	70 mm
tvärgående passpår n	16 mm
spännvidd b	300 mm
backhöjd C	65 mm
färgkod för passande tillbehör	Gerardi 200

Backbredd A	200 mm
totallängd L	595 mm
vikt	69 kg
maximal spännkraft vid 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Spännkonsoler, par För backbredd 200 mm	362120 200
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 200 mm	362147 200
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 200 mm	362148 200
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 200 mm	362146 200
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16