

**Skjutmått Nonie 1/20, mätområde: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410200 100
GTIN	4045197302106
Artikelklass	41Z

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Låsskruv upptill. Utan tumindelning.

**leveransinnehåll:**

Inklusive gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

förpackning	Etui
avläsning	0,05 mm
skänkellängd	30 mm
Kalibrering	A1
mätområde	0 - 100 mm
gradering	1/20 mm
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 2,2 × 1,0
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Låsning	Låsskruv upptill

Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Gängtabell	Skjutmåttstabell
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200