

Mahr**Skjutmått Nonie 1/50, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 410251 300 |
| GTIN | 4059192001605 |
| Artikelklass | 43A |

Beskrivning**Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Fingraderad, kontrastrik skala.

Finläppade mätytor.

Låsskruv upptill.

Finläppade mätytor.

Utan tumindelning.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|------------|
| förpackning | Etui |
| skänkellängd | 64 mm |
| Kalibrering | A1 |
| mätområde | 0 - 300 mm |
| avläsning | 0,02 mm |
| gradering | 1/50 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Djupmått | plan |
| Djupmått finns | ja |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm |
| Låsning | Låsskruv upptill |
| Mätteknik | analog |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar | Härdad |
| Produktslag | Universalskjutmått |

Tjänster

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm | 021000 300 |
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm | 021010 300 |

Tillbehör

| | |
|--------------------|--------------|
| Plastbox Typ MS300 | 412470 MS300 |
|--------------------|--------------|