



## HögtryckskrUVstycke utan svivel, backbredd: 135mm



### Beställningsdata

Ordernummer	362075 135
GTIN	2050001760852
Artikelklass	32E

### Beskrivning

#### Utförande:

- Stomme och rörlig back av segjärn GGG 60, härdade och slipade styrskenor.
- Mekaniskt-hydrauliskt fungerande kraftförstärkare med exakt förvalbar spännkraft.
- Underhållsfri och helkapslad högtrycksspindel.
- Tillverkas som standard med härdade och slipade släta spännbackar.
- Underdel med längd- och tvärspar som möjliggör en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.

#### Förklaringstext:

Utbytbara hållare.

Snabbinställning av spännvidden.

Förinställning av spänstrycket.

#### Användningsdata:

För vibrationsfri och säker uppspänning vid stora skär- och matningskrafter. Snabb uppspänning med handvev.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 par rillade spännbackar (slät baksida), handvev.

#### Specialtillbehör:

Utbytesbackar nr 362076; 362077; 362079, vridplatta nr 362073.

### Teknisk beskrivning

Spännkraft	40 kN
Monteringshöjd G $\pm 0,02$	72,5 mm

Spännvidd b I	0 - 72 mm
H	70 mm
backhöjd C	39,6 mm
färgkod för passande tillbehör	Högtryckskrurvstycke
vikt	39 kg
Spännvidd b III	144 - 220 mm
grundstomhöjd c	112 mm
Spännvidd b II	69 - 147 mm
L <sub>4</sub>	461 - 679 mm
backbredd	135 mm
Produktslag	Maskinskrurvstycke

## Tillbehör

Vridplatta för skrurvstycke För backbredd 135 mm	362073 135
Spännback med längsgående rillor, andra sidan slät För backbredd 135 mm	362076 135
Spännback finräfflad, andra sidan med längsgående rillor För backbredd 135 mm	362077 135
Spännback med prismatiska anläggningsytor, andra sidan med längsgående rillor För backbredd 135 mm	362079 135
Vridplatta för skrurvstycke För backbredd 113 mm	362073 113