



Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 200/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Artikelklass	35G

Beskrivning

Utförande:

- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive nedhållningsbackar, 1 arbetsstycksanslag, 2 st spårklackar nr 362160 strl 16/16, 1 chucknyckel, 1 T-handtagsnyckel, 1 T-handtagsnyckel.

OBS!:

Andra passpårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

Backbredd A	200 mm
spännvidd b	400 mm
vikt	74 kg
längsgående passpår l	16 mm
backhöjd C	65 mm
tvärgående passpår n	16 mm

färgkod för passande tillbehör	Gerardi 200
totallängd L	695 mm
grundhållarhöjd G	70 mm
maximal spännkraft vid 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 12/16 mm	362160 12/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 16/16 mm	362160 16/16
Spännkonsoler, par För backbredd 200 mm	362120 200
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 18/16 mm	362160 18/16
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 14/16 mm	362160 14/16
Adapterback räfflad på längden (styck) För backbredd 200 mm	362146 200
Slät adapterback, hård (styck) För backbredd 200 mm	362147 200
Passpårklackar, par T-spår nom. mått/gänga 20/16 mm	362160 20/16
Slät adapterback, mjuk (styck) För backbredd 200 mm	362148 200