



Skjutmått, parallaxfritt med rund djupmätanordning, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	410640 150
GTIN	4045197304001
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar. Fin, kontrastrik skala. Finläppade mätytor. Platt nonie för **parallaxfri avläsning**.

Med låsskruv upptill och runt djupmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 150 mm
skänkelängd	40 mm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
avläsning	0,05 mm
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	Ø 1,6
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm

Förkromad skala	ja
Djupmåtets diameter	1,6 mm
Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Gängtabell	Skjutmåttstabell
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Tabell för skjutmått	412180
Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
Skruv till djupmåtthållare	412236