

**Skjutmått Nonie 1/20, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410200 150
GTIN	4045197202932
Artikelklass	41Z

**Beskrivning****Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Låsskruv upptill.

**leveransinnehåll:**

Inklusive gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

**Teknisk beskrivning**

förpackning	Etui
skänkelängd	40 mm
Kalibrering	A1
avläsning	0,05 mm
mätområde	0 - 150 mm
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm

Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Gängtabell	Skjutmåttstabell
Produktslag	Universalskjutmått

### Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

### Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
-------------------------------------	--------