



Skjutmått, parallaxfritt med momentlåsning, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	410650 150
GTIN	4045197304018
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar. Fin, kontrastrik skala. Finläppade mätytor. Platt nonie för **parallaxfri avläsning**.

Med momentlåsning och stabil, plan djupmätanordning.

Teknisk beskrivning

skänkelängd	40 mm
förpackning	Stabil box
mätområde	0 - 150 mm
avläsning	0,05 mm
Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm

Förkromad skala	ja
Låsning	Momentlåsning
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Gängtabell	Skjutmåttstabell
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
Tabell för skjutmått	412180
Skruv till djupmåtthållare	412236