

**Skjutmått Nonie 1/20, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410200 200
GTIN	4045197519269
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Låsskruv upptill.

leveransinnehåll:

Inklusive gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

förpackning	Etui
skänkelängd	50 mm
mätområde	0 - 200 mm
Kalibrering	A1
avläsning	0,05 mm
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm

Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Gängtabell	Skjutmåttstabell
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200