

**Skjutmått Nonie 1/20, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	410200 300
GTIN	4045197519207
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Låsskruv upptill.

leveransinnehåll:

Inklusive gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,05 mm
Kalibrering	A1
förpackning	Etui
mätområde	0 - 300 mm
skänkellängd	64 mm
gradering	1/20 mm
gradering	1/128 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 4,7 × 1,8
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm

Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Gängtabell	Skjutmåttstabell
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Plastbox Typ MS300	412470 MS300
--------------------	--------------