



Skjutmått nonie 1/50 med runt djupmått, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	410205 150
GTIN	4045197202949
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.

Låsskruv upptill.

leveransinnehåll:

Inklusive gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
förpackning	Etui
avläsning	0,02 mm
mätområde	0 - 150 mm
skänkellängd	40 mm
gradering	1/50 mm
gradering	1/1000 tum
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Norm	ISO 13385
Djupmått	Ø 1,6
Djupmått finns	ja
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm

Låsning	Låsskruv upptill
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Gängtabell	Skjutmåttstabell
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Konstläderfodral för nonieskjutmått	412500
-------------------------------------	--------