

PLANOLITH**Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande, spetshöjd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	431710 150
GTIN	2050001039149
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Av kompakt specialgjutjärn med särskilt hög motståndskraft mot slitage. En dubbdocka med fast dubb, en dubbdocka med axiellt rörlig dubb. Justering av dubben med handspak. Med härdade prismetiska block.

Noggrannhet:

Kvalitet 1, axialnoggrannhet $\pm 0,008$ mm.

OBS!:

Observera att leveranskostnad **tillkommer**. Fler spetshöjder på begäran.

Teknisk beskrivning

vikt per par	28 kg
längd per par	360 mm
Bredd	120 mm
maximal bärförmåga	75 kg
spetshöjd	150 mm
prisma för axel-Ø	10 - 50 mm
hållare för dubb	MK2
Axialnoggrannhet	$\pm 0,008$ mm

Kvalitet	1
Produktslag	Dubbdocka