

Garant**Stativ, för vändskärsstorlek längd×bredd: 630X400 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	431000 630X400
GTIN	4045197512321
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan jämnas ut med höjdställningsskruvar.

Underrede, profilstål, lackerat i RAL 9006 vit aluminium. Avläggningsyta av multiplex-bok.

Användningsdata:

Plattorna av naturlig granit nr 430190 – 430500 stöds på förutbestämda punkter (stålkuleinsatser).

- **För plattor upp till 630×630 mm. För uppställning på arbetsbänkar och dylikt är det lämpligast med de justerbara skruvdomkrafterna nr 373500.**
- **Lagerbeslaget kan justeras i höjd och gör att plattorna kan nivelleras (3-punkts kontakt och 2 stödskravar som skydd mot tippning)**

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002 strl 850.

Höjdtjämnning: 25 mm

underredets höjd: 720 mm

underredets bredd: 550 mm

underredets djup: 400 mm

Högt underreda inkl. lagerbeslag: 780 mm

bärförmåga per ytenhet: 500 kg

vikt: 24 kg

Teknisk beskrivning

bärförmåga per ytenhet	500 kg
passar skivstorlek längd × bredd	630×400 mm
underredets höjd	720 mm
vikt	24 kg
underredets djup	400 mm
underredets bredd	550 mm
Material täckplatta	Boklaminat
maximal arbetshöjd (granitplattans överkant).	900 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag	780 mm
Höjdutjämning	25 mm
Produktslag	Underrede till mätinstrument