

**PLANOLITH****Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande, spetshöjd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	431710 200
GTIN	2050001039156
Artikelklass	46H

**Beskrivning****Utförande:**

Av kompakt specialgjutjärn med särskilt hög motståndskraft mot slitage. En dubbdocka med fast dubb, en dubbdocka med axiellt rörlig dubb. Justering av dubben med handspak. Med härdade prismatiska block.

**Noggrannhet:**

Kvalitet 1, axialnoggrannhet  $\pm 0,008$  mm.

**OBS!:**

Observera att leveranskostnad **tillkommer**. Fler spetshöjder på begäran.

**Teknisk beskrivning**

hållare för dubb	MK2
prisma för axel-Ø	10 - 50 mm
längd per par	390 mm
spetshöjd	200 mm
Bredd	120 mm
vikt per par	33 kg
maximal bärförmåga	75 kg
Axialnoggrannhet	$\pm 0,008$ mm

Kvalitet	1
Produktslag	Dubbdocka