

PLANOLITH**Granitplatta Noggrannhet 00, längd × bredd: 630X630mm****Beställningsdata**

Ordernummer	430400 630X630
GTIN	2050001042637
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

DIN 876/00 – särskilt diamantfinslipad för mätrummet.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning. Inklusivt stålkuleinsatser.

OBS!:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

Teknisk beskrivning

planhet	0,003 mm
Tjocklek	70 mm
vikt	83 kg

antal stålkuleinsatser	3
Norm	DIN 876
noggrannhet	00 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

Tillbehör

Stödsåp för vändskärsstorlek längd×bredd 630X630 mm	431050 630X630
Stativ för vändskärsstorlek längd×bredd 630X630 mm	431000 630X630