



## Högtrycksskruvstykke utan svivel, backbredd: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	362250 100
GTIN	4250364400183
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Grundstomme med längs- och tvärspar som ger en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.
- Underhållsfri högtrycksspindel med konstanttryckeffekt tack vare slitagebeständig, rent mekaniskt arbetande kraftförstärkare.
- Högvärdigt segjärn, härdat och slipat arbetsstycksupplag samt slipade styrskenor.
- Önskat späntryck kan förinställas: I läge 0 inget högtryck. Långtidstester har visat att kraftförstärkaren klarar 1 miljon arbetslag utan skador.
- Ingen eftersläppning av spännkraften. Snabb uppriktning med 2 lösa spårklackar i det exakt urfrästa spåret i spännbacken.
- Utbytbara backar, härdade och slipade (med längs- och tvärrillor).
- Höjdtolerans – 0,03 mm.

#### Användningsdata:

- För vibrationsfri och helt säker uppspanning vid mycket stora skär- och matningskrafter.
- Samma upplagshöjd möjliggör rationellt arbete med flera skruvstycken bredvid varandra.
- spänns med handvev. Höga spännkrafter uppnås med liten fysisk ansträngning efter högst två spindelvarv.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par räffladespännbackar, vev.

### Teknisk beskrivning

vikt	18 kg
Spännvidd b l	0 - 82 mm

Monteringshöjd G –0,05	53,5 mm
Spännvidd b II	78 - 162 mm
grundstomhöjd c	87 mm
backbredd	100 mm
L <sub>4</sub>	419 - 581 mm
Spännkraft	30 kN
färgkod för passande tillbehör	HD-Allmatic
backhöjd C	32 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Spännbackspar, släta För backbredd 100 mm	362420 100
Sväng För backbredd 100 mm	360810 100
Spännbackspar med längs- och tvärrillor För backbredd 100 mm	362400 100
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 100 mm	360750 100
Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta För backbredd 100 mm	362560 100
Prismatiskt backpar För backbredd 100 mm	362500 100