

**PLANOLITH****Granitplatta Noggrannhet 0, längd × bredd: 630X400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	430300 630X400
GTIN	2050001042590
Artikelklass	46H

**Beskrivning****Utförande:**

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamantläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

**Noggrannhet:**

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/0 – diamantfinslipad** för kontrollen.

**leveransinnehåll:**

**Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.** Inklusivt stålkuleinsatser.

**OBS!:**

**På förfrågan:** Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	70 mm
planhet	0,007 mm
vikt	55 kg

antal stålkuleinsatser	3
Norm	DIN 876
noggrannhet	0 mm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Mätplatta

---

## Tillbehör

Stativ för vändskärsstorlek längd×bredd 630X400 mm	431000 630X400
--	----------------