



## Högtrycksskruvstykke utan svivel, backbredd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	362250 125
GTIN	4250364400206
Artikelklass	34A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Grundstomme med längs- och tvärspar som ger en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.
- Underhållsfri högtrycksspindel med konstanttryckeffekt tack vare slitagebeständig, rent mekaniskt arbetande kraftförstärkare.
- Högvärdigt segjärn, härdat och slipat arbetsstycksupplag samt slipade styrskenor.
- Önskat spännttryck kan förinställas: I läge 0 inget högtryck. Långtidstester har visat att kraftförstärkaren klarar 1 miljon arbetslag utan skador.
- Ingen eftersläppning av spännkraften. Snabb uppriktning med 2 lösa spårklackar i det exakt urfrästa spåret i spännbacken.
- Utbytbara backar, härdade och slipade (med längs- och tvärrillor).
- Höjdtolerans – 0,03 mm.

#### Användningsdata:

- För vibrationsfri och helt säker uppspanning vid mycket stora skär- och matningskrafter.
- Samma upplagshöjd möjliggör rationellt arbete med flera skruvstycken bredvid varandra.
- spänns med handvev. Höga spännkrafter uppnås med liten fysisk ansträngning efter högst två spindelvarv.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par räffladespännbackar, vev.

### Teknisk beskrivning

färgkod för passande tillbehör	HD-Allmatic
Spännvidd b l	0 - 102 mm

L <sub>4</sub>	507 - 709 mm
grundstomhöjd c	120 mm
vikt	30 kg
Spännvidd b II	98 - 202 mm
Spännkraft	40 kN
backbredd	125 mm
backhöjd C	40 mm
Monteringshöjd G –0,05	78 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Sväng För backbredd 125/160 mm	360810 125/160
Nedåtdragande backpar För backbredd 125 mm	362460 125
Spännbackspar med längs- och tvärrillor För backbredd 125 mm	362400 125
Spännbackspar, släta För backbredd 125 mm	362420 125
Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta För backbredd 125 mm	362560 125
Grundbackpar, mjuka För backbredd 125 mm	362520 125
Fjäderbladsbackar, par För backbredd 125 mm	362600 125
Prismatiskt backpar För backbredd 125 mm	362500 125
Reserv- fjäderblad, par För backbredd 125 mm	362620 125
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 125/160 mm	360750 125/160