

**PLANOLITH****Granitplatta Noggrannhet 0, längd × bredd: 630X630mm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 430300 630X630 |
| GTIN         | 2050001041470  |
| Artikelklass | 46H            |

**Beskrivning****Utförande:**

Extra väl utbalanserad natursten.

- **Felfri, homogen struktur.**
- **Nedböjnings- och vridstyv.**
- **Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.**
- **Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.**
- **Optiskt renslipade ytterkanter.**
- **Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.**
- **Hårdare än härdat stål (6 – 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.**

**Noggrannhet:**

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/0 – diamantfinslipad** för kontrollen.

**leveransinnehåll:**

**Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.** Inklusivt stålkuleinsatser.

**OBS!:**

**På förfrågan:** Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte föras med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner.

Leveranskostnaden tillkommer.

**Teknisk beskrivning**

|          |          |
|----------|----------|
| planhet  | 0,007 mm |
| vikt     | 83 kg    |
| Tjocklek | 70 mm    |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| antal stålkuleinsatser | 3                                    |
| Norm                   | DIN 876                              |
| noggrannhet            | 0 mm                                 |
| Provningsprotokoll     | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| Produktslag            | Mätplatta                            |

---

## Tillbehör

|   |                |
|---|----------------|
| Stödsåp för vändskärsstorlek längd×bredd 630X630 mm | 431050 630X630 |
| Stativ för vändskärsstorlek längd×bredd 630X630 mm  | 431000 630X630 |