



Högtrycksskruvstykke utan svivel, backbredd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	362250 160
GTIN	4250364400220
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

- Grundstomme med längs- och tvärspar som ger en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.
- Underhållsfri högtrycksspindel med konstanttryckeffekt tack vare slitagebeständig, rent mekaniskt arbetande kraftförstärkare.
- Högvärdigt segjärn, härdat och slipat arbetsstycksupplag samt slipade styrskenor.
- Önskat späntryck kan förinställas: I läge 0 inget högtryck. Långtidstester har visat att kraftförstärkaren klarar 1 miljon arbetslag utan skador.
- Ingen eftersläppning av spännkraften. Snabb uppriktning med 2 lösa spårklackar i det exakt urfrästa spåret i spännbacken.
- Utbytbara backar, härdade och slipade (med längs- och tvärrillor).
- Höjdtolerans – 0,03 mm.

Användningsdata:

- För vibrationsfri och helt säker uppspanning vid mycket stora skär- och matningskrafter.
- Samma upplagshöjd möjliggör rationellt arbete med flera skruvstycken bredvid varandra.
- spänns med handvev. Höga spännkrafter uppnås med liten fysisk ansträngning efter högst två spindelvarv.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par räffladespännbackar, vev.

Teknisk beskrivning

Spännvidd b I	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm

Monteringshöjd G –0,05	85 mm
färgkod för passande tillbehör	HD-Allmatic
vikt	60 kg
Spännkraft	60 kN
backhöjd C	50 mm
grundstomhöjd c	137 mm
Spännvidd b II	147 - 302 mm
backbredd	160 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Prismatiskt backpar För backbredd 160 mm	362500 160
Fjäderbladsbackar, par För backbredd 160 mm	362600 160
Reserv- fjäderblad, par För backbredd 160 mm	362620 160
Nedåtdragande backpar För backbredd 160 mm	362460 160
Spännbackspar, släta För backbredd 160 mm	362420 160
Grundbackpar, mjuka För backbredd 160 mm	362520 160
Sväng För backbredd 125/160 mm	360810 125/160
Spännkonsolsats 2 delar För backbredd 125/160 mm	360750 125/160
Spännbackspar med längs- och tvärrillor För backbredd 160 mm	362400 160